


MASCARILLA AUTOFILTRANTE
FILTERING HALF MASK

FICHA TÉCNICA
DATASHEET



1730
FFP3 NR D



1730 FFP3 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Descripción Description

Las mascarillas autofiltrantes Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3. Los tipos de aplicación del modelo **1730 FFP3 NR D** son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente y retirada de amianto. **Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante.**

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3. The activities for which the use of the half mask **1730 FFP3 NR D** is appropriate are: Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint and asbestos removal. **In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering surface.**

Características Characteristics



Clip nasal ajustable
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

Adjustable nose clip
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

Bandas de ajuste sintéticas
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

Setting synthetic bands
It does not contain materials made of natural rubber. (latex)
No staples, a single ring.

Material interior suave

El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

Soft inner material
The material inside provides great comfort throughout the day.



Composición del material filtrante:
100% tejido no tejido.

No incluye grafeno

Filtering material composition:
100% woven unwoven

Does not include graphene

Válvula de exhalación

Ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

Exhalation valve
Offering greater comfort during the working day in humid environments and/or where the work rate is high.





1730 FFP3 NR D

MASCARILLA AUTOFILTRANTE

FILTERING HALF MASK

Características

Characteristics

Máximo nivel de uso: 20 x VLA

Protección:

Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.


Maximum level of use: 20 x TLV

Protection:

Solid and liquid aerosols (such as oil mists), non-toxic, medium-low toxicity and high toxicity.

Marcado

Marking



Ensayos / Certificación CE

Test / CE Certification

Fuga hacia el interior total: Continuous inhaled flow resistente:	Satisfactorio / Satisfying
Contenido de CO ₂ en el aire de inhalación: Continuous inhaled flow resistente:	Satisfactorio / Satisfying
Resistencia a la inhalación: Continuous inhaled flow resistente:	
30 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
95 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying
160 l/ min:	Satisfactorio / Satisfying

Certificación CE
Normas: EN 149:2001+A1:2009
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control N° 0161

CE Certification
Norms: EN 149:2001+A1:2009
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: N°0161

1730 FFP3 NR D MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

Limitaciones de uso Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

Advertencias Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Embalaje Packaging

Caja 12 ud / 12 uts/box



1 ud/bolsa / 1 ud/bag



Personalización Customization

1 Marcado

AQUÍ SU LOGO



2 Colores



3 Packaging

